


# Bağlantı kablosu NEBL-M8W4-E-1-N-M8W4

Ürün numarası: 8065105

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                       | Değer   |
|---|---|
| Uygun olduğu standart                         | EN 61076-2-104  |
| Müsaade edilebilirlik                         | c UL us - Listed (OL)   |
| Sertifika yayınlayan bölüm                    | UL E253748  |
| Kablo tanımlaması                             | Tanımlama etiket taşıyıcısız                                  |
| Ürün ağırlığı                                 | 47 g  |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon             | Saha cihazı tarafı  |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım               | Yuvarlak  |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi         | Soket   |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı          | Açılı   |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi  | M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu                         |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı      | 4   |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 4   |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi           | Altıgen köşe SW9 ve uzunlamasına tırtıllı vida tipi kilitleme |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon             | Kontrolör tarafı  |
| Elektriksel bağlantı 2, tasarım               | Yuvarlak  |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi         | Erkek soket   |
| Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı          | Açılı   |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi  | M8x1, EN 61076-2-104 uyarınca A kodlu                         |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı      | 4   |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 4   |
| Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi           | Altıgen köşe SW9 ve uzunlamasına tırtıllı vida tipi kilitleme |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 ... 30 V  |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V  |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 ... 30 V  |
| Nominal çalışma gerilimi AC                   | 24 V  |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü            | 5,2 A   |
| Aşırı gerilim dayanımı                        | 0,8 kV  |
| Topraklama bağlantısı                         | temin edilemez  |
| Blendaj                                       | hayır   |
| Kablo uzunluğu                                | 1 m   |
| Kablo özelliği                                | Suitable for energy chains                                    |
| Kablo test koşulları                          | Test koşulları talep üzerine verilir                          |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı          | ≥ 15 mm   |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı          | ≥ 50 mm   |
| Kablo çapı                                    | 4,8 mm  |
| Kablo çapındaki tolerans                      | ± 0,15 mm   |
| Kablo yapısı                                  | 4x0,5   |
| İletken- ve nominal kesit                     | 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Koruma sınıfı                                 | IP65<br>IP67<br>IP69K   |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama               | monte edilmiş durumda   |
| Özel karakteristikler                         | Yağa dayanıklı  |
| Çevre sıcaklığı                               | -40 ... 90 °C   |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı    | -20 ... 90 °C   |
| Depolama sıcaklığı                            | -40 ... 90 °C   |

| Özellik                                 | Değer                        |
|---|------------------------------|
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)       | EU-RoHS-RL uyarınca          |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)     | UK RoHS talimatlarına göre   |
| PWIS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L               |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS'a uygun<br>Halogen-free |
| Kirlilik sınıfı                         | 3                            |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma        |
| Malzeme, kablo kılıfı                   | TPE-U(PUR)                   |
| Kablo gövdesinin rengi                  | Siyah                        |
| Malzeme, muhafaza                       | TPE-U(PUR)                   |
| Renkli gövde                            | Siyah                        |
| Malzeme, vida tipi kilitleme            | Nikel kaplı pirinç           |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları        | FPM                          |
| Malzeme, sıkma bağlantılar              | Altın kaplı bakır alaşım     |
| Malzeme, yalıtkan kılıf                 | PP                           |