


# Oransal yön kontrol valfi VPWS-6-B-6-PC15-3-V

Ürün numarası: 8074537

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	6 mm
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	direkt kumandalı popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilemez
Valf fonksiyonu	2/2 oransal yön kontrol valfi kapalı
Çalışma basıncı	0 MPa...0.3 MPa 0 Bar...3 Bar
Nominal çalışma basıncı	0.2 MPa 2 Bar 29 000032
Patlama basıncı	15 Bar 15 Bar 217.5 000032
Normal debi	200 l/min...220 l/min
Histerezis	22.5 mA
Açma anahtarlama süresi	10 ms
Akım kontrol aralığı	0 mA...225 mA
Maks. elektrik güç tüketimi	3 W
Bobin direnci	60.5 Ohm
Devreye girme süresi	%100 (bkz. Montaj kılavuzu)
ISO 18562-3 uyarınca VOC emisyon testi için rapor numarası	FE 2021-450
ISO 18562-2 uyarınca göre partikül emisyonları için rapor numarası	PAR_041_2022
Yüzey temizliği için rapor numarası	FE_2021-498
Standartlara göre yüzey temizliği raporu	ISO 15001
Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi	500 MGM
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III

Özellik	Değer
Ortam	Soy gazlar Hava Oksijen
Akışkan ile ilgili not	Yağlı işletim mümkün değil maksimum parçacık boyutu 10 µm
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Koruma türü	IP60
Koruma türüne ilişkin not	Uygun konektör ile IP65 monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	25 Gram
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2
Kablo uzunluğu	70 mm...80 mm
Montaj türü	bağlantı plakasında takılabilir aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 7,5 mm
Pnömatik bağlantı 2	Kartuş 15 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik