


# Паралельний комплект EAMM-U-50-D32-32B-78

Номер деталі: 1570862

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення                |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Розмір                                    | 50                      |
| Положення монтажу                         | Будь-який               |
| Передаточне число                         | 1:1                     |
| Макс. швидкість обертання                 | 6000 об/хв              |
| Відповідність LABS                        | VDMA 24364 Зона III     |
| Температура зберігання                    | -25 °C...60 °C          |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %                |
| Ступінь захисту                           | IP40                    |
| Температура навколишнього середовища      | -10 °C...60 °C          |
| Момент інерції маси                       | 12.1 кг·мм <sup>2</sup> |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.01 Н·м                |
| Передаваний крутний момент                | 1 Н·м                   |
| Вага продукту                             | 608 г                   |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | D32B                    |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 32B                     |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS      |