


Напрямний блок EAGF-V2-KF-100-100

Номер деталі: 1725850

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	100
Крок	100 мм
Люфт на поверненні	0 мкм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила Fy	2300 Н
Максимальна статична сила Fy	3120 Н
Максимальна сила Fz	2300 Н
Максимальна сила Fz статична	3120 Н
Максимальний момент Mx	198 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	268 Н·м
Max. Moment My	197 Н·м
Максимальний момент My , статичний	267 Н·м
Максимальний момент Mz	197 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	267 Н·м
Сила переміщення	40 Н
Рухома маса	6892 г
Вага продукту	14023 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	47 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	3.6 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Сталь