


Фільтр тонкої очистки LFMA-1-D-MAXI-A-NPT

Номер деталі: 173739

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	D
Розмір	Maxi
Ступінь фільтрації	0.01 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Робочий тиск	2 бар...12 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Інертні гази
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	2200 л/хв
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	480 л/хв
Ефективність фільтра	99.9999 %
Кришка контейнера	Металевий захист
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	1.5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Залишковий вміст мастила	0.01 мг/м³
Тип кріплення	Монтаж в лінію З кронштейном за бажанням:
Положення монтажу	Бажано вертикально
Пневматичний порт 1	1 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1 NPT
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	PC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS