



# Çift pistonlu silindir DGTZ-GF-6-30-P-A

Ürün numarası: 8100544

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	30 mm
Ayarlanabilir son konum aralığı/uzunluğu	10 mm
Piston çapı	6 mm
Tahrik ünitenin çalışma şekli	Yoke
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Kaymalı yatak
Tasarım yapısı	Yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,01 Nm
Belirli xs mesafesinde strok cinsinden maks. kullanışlı yük	0,9 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	18,6 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	34 N
Hareket eden kütle	21 g
Ürün ağırlığı	115 g
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik