


İkiz Silindir DGTZ-GF-16-70-P-A

Ürün numarası: 8100576

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 70 mm |
| Ayarlanabilir son konum aralığı / uzunluk | 10 mm |
| Piston çapı | 16 mm |
| Tahrik ünitesi işletim türü | Çatal |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Kılavuz | Kayar yatak |
| Tasarım | Kılavuz |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...0.8 MPa 1 Bar...8 Bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Son konumlarda darbe enerjisi | 0,15 Nm |
| Tanımlanmış xs mesafesinde stroka bağlı olarak maks. taşıma kapasitesi | 4.2 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 181 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 242 N |
| Hareketli kütle | 424 Gram |
| Ürün ağırlığı | 424 Gram |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |