

Дросель GRLZ-M5-QS-4-LF-C

Номер деталі: 175058

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселювання подачі повітря
Пневматичний порт 1	QS-4
Пневматичне з'єднання 2	M5
Регулювальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	48 л/хв
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	40 л/хв...65 л/хв
Робочий тиск	0.2 бар...10 бар 2.9 psi...145 psi
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Нормальний потік у напрямку дросельної заслінки 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	80 л/хв
Нормальний потік у зворотному напрямку 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi))	65 л/хв...110 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 4 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	1.5 Н·м
Вага продукту	9 г
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь Нікельований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал звільняючого кільця	POM

Особливості	Значення
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь
Матеріал поворотного з'єднання	Литий цинк