


Поворотний привід DSM-6-180-P-A-FF

Номер деталі: 175830

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Кут амортизації	0 град.
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....180 град.
Кут повороту	0 град....180 град.
Допустимий радіус гальмування	10 мм
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-5 град.
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.35 МПа...0.8 МПа 3.5 бар...8 бар
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	3 Гц
Точність повторюваності	1 град.
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальна сила удару	15 Н
Максимальне осьове зусилля	10 Н
Максимальна радіальна сила	15 Н
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	0.15 Н·м
Допустимий момент інерції маси	0.00065 кгм²
Вага продукту	85 г
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	M3
Матеріал покриття	РА-посилений
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Алюміній Анодований