


Безконтактний вимикач SIES-Q8B-NS-K-L

Номер деталі: 178292

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN60947-5-2
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMV (UK-E) Згідно правил UK (Великобританії) RoHS (UK-R)
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Номінальна відстань переключення	1.5 мм
Гарантована відстань перемикання	1.2 мм
Коефіцієнти зниження	Алюміній = 0,45 Нержавіюча сталь St 18/8 = 0,8 Мідь = 0,4 Латунь = 0,55 Сталь Ст 37 = 1,0
Температура навколишнього середовища	-25 °C...70 °C
Повторюваність	0.07 мм
Комутаційний вихід	NPN
Функція комутаційного елемента	N/O контакт
Максимальна частота перемикань	3500 Гц
Максимальна частота комутації DC	1500 Гц
Максимальний вихідний струм	200 мА
Падіння напруги	2 В
Захист від короткого замикання	синхрування
Діапазон робочої напруги постійного струму	10 В...30 В
Залишкова пульсація	10 %
Струм холостого ходу	10 мА
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Довжина кабелю	2.5 м
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)

Особливості	Значення
Розмір	8x8x40 мм
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Тип установки	Датчик на рівні з поверхнею
Вага продукту	39 г
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Хромований Нікельований
Індикація стану перемикання	Світлодіод LED жовтий
Ступінь захисту	IP67
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вибір додаткової інформації про давач	Спеціальний дизайн
Електричний вихід	NPN
Вибір версії датчика	Стандартна