

# pancake cylinder DPCB-N-...-1/2"- -

Ürün numarası: 8104879

FESTO



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Strok	0,125 ... 4 "
Piston çapı	1/2"
Piston kolu dişi	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
Yastıklama	Yastıklama yok P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları esnek sönümleme halkaları/plakaları, ön esnek sönümleme halkaları/plakaları, arka
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili tek etkili basılı çekme yönünde
Piston kolu ucu	Erkek diş Dişi diş vida dişi yok
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Silindir borusu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Kimyasallara yüksek dayanım Uzatılmış piston mili Düşük sürtünme Piston miliyle Çift taraflı, içi boş mil Sıcaklık aralığı -40 - 80 °C NBR sıyrıcı Güçlendirilmiş uç kapağı Kare biçiminde kapak sensör sabitleme raylı 90° döndürülmüş sensör sabitleme raylı 180° döndürülmüş sensör sabitleme raylı 270° döndürülmüş sensör sabitleme raylı Basınçlı hava bağlantısı, 90° döndürülmüş Basınçlı hava bağlantısı, 180° döndürülmüş Basınçlı hava bağlantısı, 270° döndürülmüş
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Son plakalı çift piston kolu 90° döndürülmüş son plakalı çift piston kolu İndirmeli ve geçiş delikli son plakalı çift piston kolu İndirmeli ve geçiş delikli, 90° döndürülmüş son plakalı çift piston kolu
Çalışma basıncı	15 ... 150 Psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-25 ... 221 °F
Ürün ağırlığı	1,15 ... 1,26 Pound
Bağlantı şekli	Uç kapağındaki vida dişi üzerinden doğrudan sabitleme Yatak kapağındaki vida dişi üzerinden doğrudan sabitleme İki taraftaki vida dişi üzerinden doğrudan sabitleme uç kapağında 90° döndürülmüş döner küresel mafsalları uç kapağında döner küresel mafsalları uç kapağında geçiş delikli yatak kapağında geçiş delikli iki tarafta geçiş delikli yatak kapağında flanş dişli uç kapağında döner mil sabitleyicili yatak kapağında döner mil sabitleyicili Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	Dişi diş 10-32 UNF-2B
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	FPM NBR
Malzeme, piston mili	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik, sert çelik kaplamalı
Malzeme, silindir borusu	Kompozit malzeme, güçlendirilmiş