


Elektronik modülü VAVE-P12-TP-5YL1-P

Ürün numarası: 8109875

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kutup korumalı	çalışma gerilimi için
Ek fonksiyonlar	Koruma devresi
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 24 V
Giriş direnci, set noktası girişi	10 kOhm
ayarlanabilir çıkış gerilimi	0 ... 310 V
24 VDC'de güç tüketimi	1,2 W
Max. Çıkış akımı	5 mA
Nominal çalışma gerilimi DC	12 ... 24 V
Gerilim, harici set noktası girişi	0 ... 10 V
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Sıkma torku	52,5 Ncm
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	13,5 mm
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	45 mm
Ürün ağırlığı	35 g
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Festo'ya özgü kodlamalı
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Geçmeli
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	4
Kablo yapısı	4x0,25
Kablo çapı	4,5 mm
Kablo uzunluğu	0,5 m
Damar sonları	Tel halkası
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Bağlantı şekli	Deliklerle direkt bağlantı H-raylı
Renkli gövde	Siyah
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, kablo kılıfı	PVC