


Блок підготовки повітря FRC-1/8-D-MINI-KA-A

Номер деталі: 185792

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Модельний ряд	D
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Модуль розгалуження Фільтр-регулятор з манометром Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Максимальна об'єм конденсату	22 см³
Кришка контейнера	Металевий захист
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Діапазон регулювання тиску	0.05 МПа...1.2 МПа 0.5 бар...12 бар 7.25 psi...174 psi
Максимальний гістерезис тиску	0.015 МПа 0.15 бар 2.175 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	650 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	1000 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Пневматичний порт 1	G1/8

Особливості	Значення
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском
Матеріал ємності	РС