



# Eđik yuvalı valf

## VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

Ürün numarası: 8111586

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Deđer
Tasarım yapısı	Piston aktüatörlü dikme valf
Tetikleme şekli	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Bađlantı şekli	Hat döşeme
Kablo bađlantısı	DIN ISO 228'e uygun G1¼ diřli rakor
Valf fonksiyonu	2/2
Akış yönü	tek yönlü
Akışkan basıncı	0 ... 1,6 MPa
İřletme basıncı	0 ... 16 bar
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Harici kontrollü
Pnömatik bađlantı	Diři diř G1/8
Mpa iřletim basıncı	0,5 ... 0,7 MPa
Çalıřma basıncı	5 ... 7 bar 72,5 ... 101,5 psi
Ortam	Buhar Asal gazlar Filtrelenmiř basıncılı hava, filtreleme derecesi 200 µm
Debi yönü	Valf yatađının üstü, gaz ortam için
Akışkan kontrolü	Açma/kapama iřlemi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncılı hava [7:4:4]
Maks. viskozite	600 mm <sup>2</sup> /s
Kullanım havası sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklıđı	0 ... 60 °C
Debi miktarı Kv	25,3 m <sup>3</sup> /h
Dıř alandaki kullanım	C1 – Çevre şartlarından korumalı çalıřma alanları.
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluđu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, armatür muhafazası	Pirinç
Malzeme numarası, proses valf muhafazası	CW724R
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, mil sızdırmazlıđı	PTFE
Malzeme, sit sızdırmazlıđı	PTFE
Ürün ađırlıđı	3.001 g
CE iřareti (bkz. uygunluk beyanı)	basıncı cihazlarının EU yönetmeliđine uygun
UKCA iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basıncılı cihazlar için Birleřik Krallık Yönetmeliđi
Aktüatör ölçüsü	75 mm
Strok	20 mm
Kontrol fonksiyonu	Azaltılmıř yay kuvvetiyle kapanır, NC
Konum algılama	Mekanik göstergeli
Malzeme, tahrik muhafazası	PA-kuvvetlendirilmiř
Depolama sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Malzeme, piston mili	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, kapak	PA-kuvvetlendirilmiř