



Eđik yuvalı valf

VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM

Ürün numarası: 8111595

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deđer |
|--|---|
| Tasarım yapısı | Piston aktüatörlü dikme valf |
| Tetikleme şekli | pnömatik |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Bađlantı şekli | Hat döşeme |
| Kablo bađlantısı | DIN ISO 228'e uygun G1¼ dişli rakor |
| Valf fonksiyonu | 2/2 |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Akışkan basıncı | 0 ... 1,35 MPa |
| İşletme basıncı | 0 ... 13,5 bar |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Kumanda şekli | Harici kontrollü |
| Pnömatik bađlantı | Dişi diş G1/8 |
| Mpa işletim basıncı | 0,5 ... 0,7 MPa |
| Çalışma basıncı | 5 ... 7 bar 72,5 ... 101,5 psi |
| Ortam | Buhar Mineral bazlı hidrolik yağ Asal gazlar Mineral yağ Su Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 200 µm Nötr sıvılar |
| Debi yönü | Valf yatađının altı, gaz ve sıvı ortam için |
| Akışkan kontrolü | Açma/kapama işlemi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Maks. viskozite | 600 mm ² /s |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 180 °C |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Debi miktarı Kv | 24,4 m ³ /h |
| Dış alandaki kullanım | C1 – Çevre şartlarından korumalı çalışma alanları. |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Malzeme, armatür muhafazası | Pirinç |
| Malzeme numarası, proses valf muhafazası | CW724R |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | FPM |
| Malzeme, mil sızdırmazlığı | PTFE |
| Malzeme, sit sızdırmazlığı | PTFE |
| Ürün ağırlığı | 3.128 g |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | basınç cihazlarının EU yönetmeliđine uygun |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliđi |
| Aktüatör ölçüsü | 75 mm |
| Strok | 20 mm |
| Kontrol fonksiyonu | Yay kuvvetiyle kapanır, NC |
| Konum algılama | Mekanik göstergeli |
| Malzeme, tahrik muhafazası | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |
| Malzeme, kapak | PA-kuvvetlendirilmiş |