


# Paralel tutucu DHPC-40-A-NC-S-1

Ürün numarası: 8116904

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	40
Tutma çenesi başına strok	15 mm
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	0,2 mm
Max. tutucu çene açđ boşluęu ax,ay	0 deg
Max. tutucu çene boşluęu Sz	0 mm
Dönme simetrięi	≤ 0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	≤ 0,02 mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalıřma řekli	tek etkili kapalı
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Tutma kuvveti emniyeti	Kapamada
Tasarım yapısı	Baęlantı yönü yanda Kol Tutucu parmak için yandan montaj řekli yataklı motion sırası
Yatak	Küresel kılavuzlama
Konum algılama	Yaklařım sensörü için
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma kuvveti, açma	733,5 N
Mpa iřletim basıncđ	0,25 ... 0,8 MPa
Çalıřma basıncđ	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Tutucunun max. çalıřma frekansı	1 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi	370 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi	78 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basıncđlı hava [7:4:4]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (diđer iřlemler için gerekli)
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde tutma çenesi başına tutma kuvveti açma	366,8 N
Kütle atalet momenti	15,31 kgcm <sup>2</sup>
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	245 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	2,3 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	4,5 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	2,3 Nm
Ürün aęırlıęı	1.469 g
Baęlantı řekli	Deliklerle direkt baęlantı Diřlerle direkt baęlantı Montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli ve ayar pimli Diři diřli ve ayar pimli Seçenekler:
Pnömatik baęlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik