

Вакуумний насос ESS-8-SNA

Номер деталі: 189283

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Мінімальний радіус заготовки	20 мм
Номінальний розмір	2 мм
Діаметр присоски	8 мм
Об'єм чаші присоски	0.03 см³
Ефективність імпульсу при висуванні	4 бар
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Особливі властивості	Антистатичний
Призначення тримача вакуумного захвату	Розмір 2
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Поверхневий опір	200 Ом
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	2.3 Н
Бічна сила при номінальному робочому тиску	4 Н
Вага продукту	0.2 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	Внутрішній діаметр 4 мм
Колір	чорна/біла точка
Твердість по шкалі Shore	50 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Нікельована латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал присоски	NBR