

Kontrol sistemi CMCB-D1-CC-S1

Ürün numarası: 8118454

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kullanım talimatları	Ürün sadece endüstriyel kullanımlar için uygundur. Evlerde gerektiğinde enterferans tedbirleri alınmalıdır.
Tasarım yapısı	Kontrol kabini Entegre emniyet anahtarlama cihazı
Performans seviyesi (PL)	Kategori 3, performans seviyesi d
Ölçüler W x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Koruma (kısa devre)	Dahili elektronik sigorta
Maksimum akım sarfiyatı	1,1 A
Sekonder devrenin akım tüketimi	5 A
Maks. güç beslemesi	6 A
Nominal çalışma gerilimi AC	230 V
Şebeke türleri	TT TN IT
Hat frekansı	50 ... 60 Hz
Kirlilik sınıfı	2
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	40°C için maks. %50
Direkt ve indirekt dokunmaya karşı koruma	Güvenli ayrımlı düşük fonksiyon gerilimi (PELV) Tüm açıkta olan iletken parçaların topraklanması
Koruma sınıfı	IP54
Çevre koşulları	İç mekan
Çevre sıcaklığı	5 ... 40 °C
Nominal kullanım yüksekliği	1000 m NN
Ürün ağırlığı	15,3 kg
Elektriksel bağlantı	Yaylı klemens Push-in
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun