


Robot modülü vakum tutucu OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

Ürün numarası: 8121043

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,95 mm
Ejektörün karakteristiği	Yüksek vakum
Entegre fonksiyon	Üfleme fonksiyonu, elektrikli Akış kontrol valfi Basınç transmitteri Elektrikli açma/kapama valfi Filtre Açık susturucu
Dahil olan aksesuarlar	1x Adaptör plakası 1x mesafe parçası 1x Cirt cirt bant rulosu 1x USB-Stick mit URcap 1x vakum jeneratörü 1x vantuz 2x Bağlantı kablosu 5x körleme 6x silindirik başlı civata
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama fonksiyonu	Eşik değerli komparatör Sabit histeresisli eşik değeri
Valf fonksiyonu	kapalı
Ölçme metodu	piezorezistif basınç sensörü
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,7 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 7 bar
Max. Vakum	92 %
Analog çıkış	0 - 10 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1 W
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	300 g
Çalışma gerilimi aralığı, DC sensör	18 ... 30 V
Basınç ölçüm aralığı	-10 ... 0 kPa
Basınç ölçme aralığı	-1 ... 0 bar
Elektrik bağlantısı, giriş, fonksiyon	Üfleme fonksiyonu Vakum üretimi
Elektrik bağlantısı, giriş, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı, giriş, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektrik bağlantısı, giriş, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı, giriş, kablo uzunluğu	5 m
Elektrik bağlantısı, çıkış, fonksiyon	Sensor
Elektrik bağlantısı, çıkış, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı, çıkış, bağlantı teknolojisi	Açık uç

Özellik	Değer
Elektrik bağlantısı, çıkış, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı, çıkış, kablo uzunluğu	2,5 m
Bağlantı şekli	M6 vida için geçiş delikli
Robot bağlantısı	Universal robotlar UR3/5/10 (PolyScope CB 3.8.0 yada üstü) UR UR3e/5e/10e/16e (ab SW5.0.0)
Pnömatik bağlantı 1	6 mm hortum dış çapı için
Vakum bağlantısı	G1/4
Vakum bağlantısına dair not	Opsiyonel: 4x G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	HNBR NBR
Malzeme, vidalar	Çelik