


# Açılı kavrayıcı DHWC-25-A-S-NO

Ürün numarası: 8133477

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	25
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	$\leq 0,2$ mm
Max. Açılma açısı	30 deg
Dönme simetrięi	$\leq 0,2$ mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,1$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalışma şekli	tek etkili açık
Tutucu fonksiyonu	Açı
Tutma kuvveti emniyeti	Açmada
Tasarım yapısı	Baęlantı yönü yanda yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi
Tutucunun max. çalışma frekansı	$\leq 2$ Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi	51 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi	15 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku kapatma	233,9 Ncm
Kütle atalet momenti	1,087 kgcm <sup>2</sup>
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	140 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	2,2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	2,2 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	2,2 Nm
Ürün aęırlıęı	363,5 g
Baęlantı şekli	Deliklerle direkt baęlantı Diřlerle direkt baęlantı geçiř delikli ve ayar pimli Diři diřli ve ayar pimli Seçenekler:
Pnömatik baęlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı
Malzeme, muhafaza	İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alařımlı çelik