


Radyal kavrayıcı DHRC-25-A-S-NO

Ürün numarası: 8133557

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	25
Max. Deęiřtirme hassasiyeti	$\leq 0,2$ mm
Max. Açılma açısı	180 deg
Dönme simetrięi	$\leq 0,2$ mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	$\leq 0,1$ mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Çalışma şekli	tek etkili açık
Tutucu fonksiyonu	Radyal
Tutma kuvveti emniyeti	Açmada
Tasarım yapısı	Baęlantı yönü yanda yataklı motion sırası
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Mpa işletim basıncı	0,15 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi
Tutucunun max. çalışma frekansı	≤ 2 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. açma süresi	147 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde min. kapatma süresi	45 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deęerinde toplam tutma torku kapatma	239,5 Ncm
Kütle atalet momenti	1,316 kgcm ²
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	140 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	7 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	4 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	7 Nm
Ürün aęırlıęı	440 g
Baęlantı şekli	Deliklerle direkt baęlantı Diřlerle direkt baęlantı geçiş delikli ve ayar pimli Diři diřli ve ayar pimli Seçenekler:
Pnömatik baęlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı
Malzeme, muhafaza	İřlenebilir alüminyum alařım, eloksallı
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alařımlı çelik