

Лінійний блок SLM-20- -KF-A

Номер деталі: 32783

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	10 мм...800 мм
Ø поршня	20 mm
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін Амортизатор, жорстка характеристика
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Визначення положення	Для безконтактних датчиків для індуктивних датчиків
Варіанти	Базова версія Порожнистий напрямний стрижень Порожнистий напрямний стрижень і реверсивна пластина
Робочий тиск	0.7 МПа 7 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	188 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	188 Н
Рухома маса	1400 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	21 г
Основна вага при ході 0 мм	2620 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	21 г
Пневматичне з'єднання	G1/8
Матеріал покриття	Алюміній
Матеріальні ущільнення	PA TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній