

# Модуль розгалуження MS6N-FRM-3/8

Номер деталі: 531967

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                    | Значення                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Положення монтажу                                              | Будь-який                                                              |
| Конструкція                                                    | Модуль розгалуження                                                    |
| Робочий тиск                                                   | 0 бар...20 бар                                                         |
| Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2 | 8350 л/хв                                                              |
| Стандартна номінальна витрата, вихід зверху                    | 4700 л/хв                                                              |
| Вихід стандартної номінальної витрати вниз                     | 4800 л/хв                                                              |
| Діапазон робочої напруги змінного струму                       | 0 В...250 В                                                            |
| Діапазон робочої напруги постійного струму                     | 0 В...125 В                                                            |
| Робоче середовище                                              | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                    | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                         | -10 °C...60 °C                                                         |
| Допуск до харчової промисловості                               | див. розширену інформацію про матеріал                                 |
| Температура середовища                                         | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                  | 500 г                                                                  |
| Пневматичний порт 1                                            | 3/8 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 2                                        | 3/8 NPT                                                                |
| Пневматичний порт 3                                            | 1/2 NPT                                                                |
| Пневматичне з'єднання 4                                        | 1/2 NPT                                                                |
| Інформація про матеріали                                       | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                               | Алюміній литий під тиском                                              |