

Вугільний фільтр MS12N-LFX

Номер деталі: 535046

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Конструкція	Вугільний фільтр
Робочий тиск	0 бар...20 бар
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	5056 л/хв...15190 л/хв
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	4800 л/хв...6000 л/хв
Робоче середовище	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Інертні гази
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Температура середовища	5 °C...30 °C
Залишковий вміст мастила	0.003 мг/м³
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Матеріал покриття	PA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал монтажного кронштейна	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна металевої чаші	PC
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	Активоване вугілля
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал роз'єм модуля	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав