



Oransal yön kontrol valfi VPWS-1-B-6-PC15-10-V

Ürün numarası: 8186783

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1 mm
Tetikleme şekli	elektriksel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Direkt uyarılı dikme valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Valf fonksiyonu	2/2 oransal yön kontrol valfi, kapalı
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Nominal çalışma basıncı	1 MPa 10 bar
Nominal çalışma basıncı (psi)	145 psi
Patlama basıncı	30 bar 30 bar 435 psi
Normal debi	68 ... 88 l/min
Histerez	16 mA
Max. Anahtarlama frekansı	18 Hz
Akım ayar aralığı	0 ... 200 mA
Maksimum elektrik güç tüketimi	2,5 W
Bobin direnci	60,5 Ohm
Anahtarlama zamanı	%100 (bkz. Montaj kılavuzu)
Report number for surface cleanliness	19 10 1290P
Oxygen suitability according to standard	ISO 15001
Maximum impurity level for hydrocarbons	550 mg/m ²
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Ortam	Asal gazlar Hava Oksijen
Akışkana ilişkin not	Yağlamalı operasyon mümkün değil Azami partikül büyüklüğü 10 µm
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP60
Koruma sınıfı hakkında açıklama	Uygun fiş ile IP65 monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	23 g
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	2
Kablo uzunluğu	70 ... 80 mm
Bağlantı şekli	Bağlantı pleyti üzerine

Özellik	Değer
	Geçmeli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 15 mm
Pnömatik bağlantı 2	Kartuş 7,2 mm
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik