


# Плита регулятора VMPA2-B8-R6C2-C-06

Номер деталі: 549113

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                      | 21 мм                                                           |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Багатшарова будова пневматичної частини     | Регулятор тиску на 2 реверсивний                                |
| Функція регулятора                          | постійний тиск на виході<br>3 вторинним вихлопом                |
| Додатковий манометр                         | Можливий                                                        |
| Діапазон регулювання тиску                  | 0.5 бар...6 бар                                                 |
| Тиск на вході 1                             | 0.5 бар...10 бар                                                |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>згідно IEC 60529                                        |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                   |
| Максимальний момент дотягування             | 0.65 Н·м                                                        |
| Вага продукту                               | 180 г                                                           |
| Тип кріплення, багаторівнева конструкція    | На колекторній плиті                                            |
| Підключення манометра                       | За допомогою кріпильного хомута                                 |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал панелі управління                  | PA                                                              |
| Матеріальні ущільнення                      | NBR                                                             |
| Матеріал корпусу контролера                 | PA                                                              |