

Електромагнітна котушка MD-2-110VAC-PA

Номер деталі: 549904

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Робочий цикл	100%
Коефіцієнт потужності $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики котушки	110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 14,5 VA, утримуюча потужність 10,5 VA
Допустимі коливання частоти	+/- 10 %
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...50 °C
Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання	0.5 Н·м
Вага продукту	110 г
Електричне підключення	відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	З накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал магнітної котушки	Дюропласт мідь Сталь
Матеріал обмотки	мідь