

Manifold alt tabanı VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

Ürün numarası: 8188449

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf bobini sayısı	32
Ölçüler G x U x Y	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Çalışma gerilimine ilişkin not	SELV/PELV güç kaynakları gerekli Gerilim düşüşüne dikkat edin
Ruhsat	RCM işareti
KC işareti	KC-EMC
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Duvara montaj maks. sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	131.1 Gram
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Yaylı terminal
Kablo çıkışı	düz
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	15 mm kartuş için
Pnömatik bağlantı 5	15 mm kartuş için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PA takviyeli
Kapak malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kelepçe malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik