


Bağlantı kablosu
NEBC-D8G4-ES-10-N-S-R3G4-ET
Ürün numarası: 8188948

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-114
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	100
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	367 g
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Boyuna tırtıllı vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	IEC 60603-7-3'e göre RJ45
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	8
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 2, montaj türü	Geçmeli kilit
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...60 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	1.5 kV
Ters polarite koruması	hayır
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Blendaj	evet
Aktarma özellikleri	AP sistem iletişimine göre
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Enerji zincirleri için uygun

Özellik	Değer
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme	18 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme	75 mm
Kablo çapı	5.5 mm
Kablo çapı toleransı	± 0,2 mm
Kablo yapısı	2 x 2 x AWG26
İletkenin nominal kesiti	AWG26
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Özellikler	UV ışınlarına dayanıklı Alev geciktirici ve kendi kendine sönen Hidrolyze dayanıklı mikroplara karşı dayanıklı yağa dayanıklı
Ortam sıcaklığı	-40 °C...80 °C
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Aşırı gerilim kategorisi	II
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	CFC içermez RoHS uyumlu halojensiz fosforik asit ester içermez Silikonsuz
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PUR
Kablo kılıfının rengi	gök mavisi çizgili gümüş grisi
Gövde malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde rengi	siyah
Vidalı kilitleme malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Altın kaplı bakır alaşımı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PP