

Giriş Modülü VAEM-XA-E-8E-N-V

Ürün numarası: 8196632

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	41,8 mm x 49,0 mm x 27,2 mm
Dahili iletişim yoluyla diyagnoz	Kısa devre/aşırı yük Power OUT PL
Maks. modül sayısı	6
Giriş sayısı	8
Giriş geri dönme süresi	3 ms
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi, elektronik / sensörler	tipik olarak 4 mA
Maksimum giriş sayısı	8
Nominal çalışma gerilimi DC elektronik/sensörler	24 V
Elektrik kesintisinde ara belleğe alma	10 ms
Anahtarlama seviyesi	Sinyal 1: ≥ 11 V
Girişlerin korunması (kısa devre)	modül başına dahili elektronik sigorta
Sensör beslemesi aşırı yüklemesinden sonraki davranış	Otomatik geri dönüş (varsayılan)
Sensör beslemesi gerilim düşüşü	1 V
Modül başına maks. giriş toplam akım	0.2 A
Elektriksel izolasyon girişler kanal - kanal	hayır
Kirlenme derecesi	2
İzin verilen gerilim dalgalanmaları elektronik/sensörler	± 25
İzin verilen gerilim dalgalanmaları, yükü	± 10
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
KC işareti	KC-EMC
Maks. kablo uzunluğu	30 m girişler
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 95
Çalışma gerilimine ilişkin not	SELV/PELV güç kaynakları gerekli Gerilim düşüşüne dikkat edin
Koruma türü	IP65

Özellik	Değer
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Aşırı gerilim kategorisi	II
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ruhsat	RCM işareti
Nominal kullanım yüksekliği	<= 2000 m NHN
Ürün ağırlığı	42 g
Karakteristik eğri girişler	EN 61131-2'ye göre
Anahtarlama mantığı girişler	NPN (negatif anahtarlama)
Elektrik bağlantısı	M8
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	24
Elektrik bağlantısı 1, sıkma torku	0.7 Nm
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Dijital giriş
Soket gövdesi malzemesi	PA
Maks. sıkma torku soket	0.6 Nm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Folyo malzemesi	Polyester
O-ring malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu