


Şok Emici DYSD-Q13-7-5-Y1F-Y9

Ürün numarası: 8199040

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	7
Strok	5 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	0.5 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Festo'nun F1A şiddet derecesindeki dahili tanımına uygun olarak Cu/Zn/Ni kullanımına ilişkin kısıtlamalarla batarya üretimi için uygundur
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Sönümleme uzunluğu	5 mm
Maks. durdurma kuvveti	270 N
Maks. sıkma torku	3 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	2.1 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	5040 j
Geri getirme kuvveti	7 N
Min. itme kuvveti	20 N
Ürün ağırlığı	20 g
Kütle aralığı	16.8 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik