


# L-Dirsek Baęlantı NPQO-L-Q4-E-P10

Ürün numarası: 8203321

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                     | Deęer                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                            | 3 mm                                                                                                      |
| Hortum yerleřtirme derinlięi                | 14.8 mm                                                                                                   |
| Montaj konumu                               | herhangi bir                                                                                              |
| Tasarım                                     | L řekli<br>İtme-çekme prensibi                                                                            |
| Hazne boyutu                                | 10                                                                                                        |
| Varyantlar                                  | montaj delikleri ile                                                                                      |
| Komple sıcaklık aralıęı çalışma basıncı     | -0.09 MPa...0.3 MPa<br>-0.9 bar...3 bar<br>-13.05 psi...43.5 psi                                          |
| Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı             | -0.09 MPa...1.6 MPa<br>-0.9 bar...16 bar<br>-13.05 psi...232 psi                                          |
| İřletim ortamı                              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar<br>Karbon dioksit<br>Hava<br>Oksijen<br>Azot |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                       |
| LABS uygunluęu                              | VDMA24364 Zone III                                                                                        |
| Gıdaya uygunluk                             | bkz. Geliřmiř yapı malzemesi bilgisi                                                                      |
| Akışkan sıcaklıęı                           | 0 °C...120 °C                                                                                             |
| Ortam sıcaklıęı                             | 0 °C...60 °C                                                                                              |
| Standarda göre biyouyumluluk                | ISO 18562                                                                                                 |
| Standartlara göre yüzey temizlięi raporu    | ASTM G 93<br>ISO 15001                                                                                    |
| Maksimum hidrokarbon kontaminasyon seviyesi | 550 MGM                                                                                                   |
| Ürün aęırlıęı                               | 7.58 g                                                                                                    |
| Pnömatik baęlantı 1                         | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için                                                                          |
| Pnömatik baęlantı 2                         | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için                                                                          |
| Ortam sıcaklıęı Fahrenheit                  | 32 °F...140 °F                                                                                            |
| Gevřetme halkası rengi                      | beyaz                                                                                                     |
| Malzeme hakkında not                        | RoHS uyumlu                                                                                               |

| Özellik                             | Değer                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Gövde malzemesi                     | PVDF                            |
| Gevşetme halkası malzemesi          | PVDF                            |
| O-ring malzemesi                    | FPM                             |
| Hortum contası malzemesi            | FPM                             |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi            | PVDF                            |