


Шинний модуль СТЕУ-СО

Номер деталі: 570038

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Протокол	CANopen
Розміри Ш x Д x В	40 мм x 91 мм x 50 мм
Ширина	40 мм
Тип кріплення	На електричному інтерфейсі Електрична з'єднувальна плита
Вага продукту	90 г
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані Невикористані під'єднання закриті
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Знак KC	KC-EMV
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA
Світлодіодний дисплей (для конкретного продукту)	PS: робоча напруга для електроніки та живлення навантаження X1: модуль стану системи на I-Port 1 X2: модуль стану системи на I-Port 2
Світлодіодний дисплей LED спеціально для магістралі	IO: I/O status MNS: стан мережі
Діагностика	Помилка комунікації діагностика системи Занадто низька напруга
Компоненти керування	DIL-перемикач

Особливості	Значення
Інформація про інтерфейс Fieldbus	Додаткова технологія підключення з аксесуарами: Micro Style (штекер/розетка M12x1 A-кодування, 5-pin, клас захисту IP65), Open Style (клемна колодка, 5-pin, клас захисту IP20) Відкрите виконання (гвинтові клеми, 5-pin, клас захисту IP20) додаткова технологія підключення за допомогою аксесуарів
Інтерфейс Fieldbus, тип	CAN-Bus
Інтерфейс Fieldbus, протокол	CANopen
Інтерфейс Fieldbus, тип підключення	Роз'єм
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	Sub-D
Інтерфейс Fieldbus, кількість контактів/проводів	9
Інтерфейс Fieldbus, гальванічна сепарація	Так
Інтерфейс Fieldbus, швидкість передачі	1000 kbit/s 125 кбіт/с 250 kbps 500 kbps
Максимальний адресний простір, входи	8 байт
Зверніть увагу на входи	Розширення максимум до 16 bytes
Максимальний адресний простір, виходи	8 байт
Інформація про виходи	Розширення максимум до 16 bytes
Параметризація	Діагностика поведінки Реакція на аварію
Час внутрішнього циклу	1 ms на 1 Byte даних користувача
Підтримка в конфігурації	Файл EDS
Додаткові функції	Ациклічний доступ до даних за допомогою "SDO" Екстрене повідомлення
Електричне живлення, функція	Електроніка та навантаження
Блок живлення, тип підключення	Роз'єм
Електропостачання, технологія підключення	M12x1, B-кодування згідно EN 61076-2-101
Напруга живлення, кількість полюсів/проводів	5
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 V...30 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Максимальне живлення	4 A
Власне споживання електроенергії при номінальній робочій напрузі	Тип. 65 mA