



Поворотний привід DSM-T-40-270-FW-A-B

Номер деталі: 1145132

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Кут повороту	0 град....270 град.
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	2 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальне осьове зусилля	120 Н
Максимальна радіальна сила	350 Н
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	40 Н·м
Вага продукту	3705 г
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Сталь Нікельований
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав