


# Фітинг з накидною гайкою кутовий LSK-1/8-PK-4-KU

Номер деталі: 6259

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Номинальний розмір                              | 3.4 мм                                                            |
| Тип ущільнення на гвинтовій цапфі               | ущільнювальний край                                               |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                         |
| Конструкція                                     | L форма                                                           |
| Розмір упаковки                                 | 10                                                                |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар                          |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...145 psi                                             |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]                    |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | Можлива робота з мастилом                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 2 - помірний вплив корозії                                        |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...60 °C                                                    |
| Пневматичний порт 1                             | Зовнішня різьба G1/8                                              |
| Пневматичне з'єднання 2                         | для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою |
| Матеріал накидної гайки                         | POM                                                               |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                |
| Матеріал порожнистого гвинта                    | Анодований алюмінієвий сплав                                      |
| Матеріал поворотного з'єднання                  | POM                                                               |