

## Злив конденсату WA-2

Номер деталі: 152810

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Спосіб приведення в дію              | механічно                                    |
| Положення монтажу                    | по вертикалі +/- 5°                          |
| Допоміжне ручне керування            | Без фіксації                                 |
| Відведення конденсату                | Повністю автоматичний                        |
| Конструкція                          | зовнішній, механічний, повністю автоматичний |
| Величина вимірювання                 | Рівень                                       |
| Функція клапана                      | 2/2 відкритий моностабільний                 |
| Робочий тиск                         | 1.5 бар...14 бар                             |
| Робоче середовище                    | Вода                                         |
| Відповідність LABS                   | VDMA 24364 Зона III                          |
| Температура зберігання               | -20 °C...60 °C                               |
| Температура середовища               | 0 °C...50 °C                                 |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...50 °C                                 |
| Вага продукту                        | 92 г                                         |
| Тип кріплення                        | Монтаж в лінію                               |
| Підключення для зливу конденсату     | РК-4                                         |
| Пневматичне з'єднання                | M9                                           |
| Матеріал корпусу                     | Кований алюмінієвий сплав                    |