


Давач тиску **SPAW-B2R-G12M-2NA-M12** Номер деталі: 8022821

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Відносний тиск
Метод вимірювання	П'єзорезистивний давач тиску
Діапазон вимірювання тиску - початкове значення	-0.1 МПа -1 бар
Початкове значення діапазону вимірювання тиску	-14.5 psi
Кінцеве значення діапазону вимірювання тиску	0.1 МПа 1 бар 14.5 psi
Тиск перевантаження	0.2 МПа
Надлишковий тиск	2 бар 29 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--] Рідкі середовища Газоподібні середовища
Температура середовища	-20 °C...85 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...80 °C
Точність у ±% FS	1 %FS
Точність повторюваності у ± %FS	0.15 %FS
Комутаційний вихід	2xNPN
Функція перемикачання	Вільне програмування
Функція комутаційного елемента	перемикається
Максимальний вихідний струм	250 mA
Ааналоговий вихід	4-20 mA
Час зростання імпульсу	3 мс
Захист від короткого замикання	Так
Діапазон робочої напруги постійного струму	15 V...35 V
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги

Особливості	Значення
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	5
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Тип кріплення	із зовнішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	Зовнішня різьба G1/2
Вага продукту	230 г
Матеріал корпусу	ABS високолегована нержавіюча сталь
Матеріали, що контактують із середовищем	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнювального кільця	NBR
Тип дисплея	4-значний буквено-цифровий Світлодіодний дисплей
Представлена одиниця(і)	MPa bar кПа кг/см ² psi
Індикація стану перемикання	LED червоний
Параметри налаштування	За допомогою дисплей і кнопок
Захист від маніпуляцій	PIN-код
Діапазон встановлення порогових значень	0.5 %...100 %
Діапазон налаштування гістерезису	0.5 %...99.5 %
Ступінь захисту	IP65 IP67
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III