


# З'єднувальна лінія NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9

Номер деталі: 8032626

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                               | Значення                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Відображення стану сигналу                                | LED жовтий                                              |
| Додаткові функції                                         | Захисний контур                                         |
| Маркування кабеля                                         | Без тримача позначки                                    |
| Частота підключення                                       | 50                                                      |
| Вага продукту                                             | 230 г                                                   |
| Електричне підключення 1, функція                         | Сторона польового пристрою                              |
| Електропідключення 1, проект                              | Прямокутний                                             |
| Електричне підключення 1, тип підключення                 | Розетка, вузька                                         |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка                | Кутовий                                                 |
| Електричне підключення 1, примітка щодо кабельного виходу | Обертається на 180°                                     |
| Електропідключення 1, технологія підключення              | Схема підключення тип C згідно EN 175301-803            |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил         | 4                                                       |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили       | 2                                                       |
| Електричне підключення 1, тип кріплення                   | На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5 |
| Електричне підключення 2, функція                         | Сторона управління                                      |
| Електричне підключення 2, тип підключення                 | кабель                                                  |
| Електричне підключення 2, технологія підключення          | відкритий кінець                                        |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів      | 2                                                       |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи        | 2                                                       |
| Діапазон робочої напруги постійного струму                | 20.4 В...26.4 В                                         |
| Номінальна робоча напруга постійного струму               | 24 В                                                    |
| Струмове навантаження при 40 °C                           | 6 А                                                     |
| Стійкість до стрибків напруги                             | 2.4 кВ                                                  |
| Захист від зворотної полярності                           | Біполярний                                              |
| Під'єднання захисного заземлення                          | не в наявності                                          |
| Довжина кабелю                                            | 5 м                                                     |
| Властивості кабелю                                        | Стандарт                                                |
| Лінійка умов випробувань                                  | Умови тестування за запитом                             |

| Особливості                                            | Значення                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                 | 52 мм                                    |
| Діаметр кабелю                                         | 5.2 мм                                   |
| Допуск діаметра кабелю                                 | ± 0,1 мм                                 |
| Склад кабелю                                           | 2 x 0,75 мм <sup>2</sup>                 |
| Номінальний переріз провідника                         | 0.75 мм <sup>2</sup>                     |
| Ступінь захисту                                        | IP65<br>IP67                             |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                     |
| Температура навколишнього середовища                   | -20 °C...70 °C                           |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -5 °C...70 °C                            |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Згідно директиви ЄС RoHS                 |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                           |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                       |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                        |
| Зверніть увагу на ступінь забруднення                  | в змонтованому стані                     |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 3 - сильний опір корозії                 |
| Матеріал оболонки кабелю                               | PVC                                      |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сірий                                    |
| Матеріал корпусу                                       | TPE-U (PU)                               |
| Кольор корпусу                                         | Чорний                                   |
| Матеріал гвинтів                                       | нержавіюча сталь                         |
| Матеріальні ущільнення                                 | HNBR                                     |
| Матеріал штекерних контактів                           | Сплав міді з лудженим покриттям          |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PVC                                      |