

# Компактний пневмоциліндр ADVULQ-16-25-A-P-A

Номер деталі: 156769

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення  |
|---|---|
| Крок  | 25 мм   |
| Ø поршня  | 16 мм   |
| Демпфування   | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін               |
| Положення монтажу   | Будь-який   |
| Режим роботи  | Двосторонньої дії   |
| Закінчення штока поршня   | Зовнішня різьба   |
| Конструкція   | Поршень<br>Шток поршня  |
| Визначення положення  | Для безконтактних давачів                                       |
| Варіанти  | Поршневий шток на одному кінці                                  |
| Захист перед обертанням/направляюча   | Квадратний шток поршня  |
| Робочий тиск  | 0.15 МПа...1 МПа<br>1.5 бар...10 бар<br>21.75 psi...145 psi     |
| Робоче середовище   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                   | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)   | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура навколишнього середовища  | -20 °C...80 °C  |
| Енергія удару в кінцевих положеннях   | 0.1 Дж  |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 90 Н  |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні                    | 121 Н   |
| Маса переміщення при ході 0 м   | 12 г  |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу  | 4 г   |
| Основна вага при ході 0 мм  | 89 г  |
| Додаткова вага на 10 мм ходу  | 15 г  |
| Тип кріплення   | за бажанням:<br>з наскрізним отвором<br>За допомогою аксесуарів |
| Пневматичне з'єднання   | M5  |
| Матеріал манжетних гвинтів  | високолегована нержавіюча сталь                                 |
| Матеріал покриття   | Кований алюмінієвий сплав                                       |

| <b>Особливості</b>            | <b>Значення</b>                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Матеріал динамічних ущільнень | NBR<br>TPE-U (PU)               |
| Матеріал штока поршня         | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу циліндра     | Кований алюмінієвий сплав       |