


Амортизатор DYSS-G8-7-5-Y1F

Номер деталі: 8073915

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	7
Крок	5 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	1.5 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Довжина амортизації	5 мм
Максимальна сила удару	300 Н
Максимальний момент дотягування	3 Н·м
Максимальне споживання енергії на один хід	2 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	12000 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.01 Дж
Сила скидання	1.2 Н
Мінімальне зусилля введення	10 Н
Вага продукту	33 г
Діапазон мас	5.5 кг
Тип кріплення	3 різьбовою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь