


Пропорційний розподільник VPWS-6-B-6-PC15-3-V

Номер деталі: 8074537

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	6 мм
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Сідловий клапан прямого керування
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Функція клапана	Пропорційний пневморозподільник 2/2, закритий
Робочий тиск	0 МПа...0.3 МПа 0 бар...3 бар
Номінальний робочий тиск	0.2 МПа 2 бар 29 psi
Розривний тиск	1.5 МПа 217.5 psi
Тиск розриву	15 бар
Стандартна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	200 л/хв...220 л/хв
Гістерезис	22.5 мА
Час увімкнення	10 мс
Діапазон регулювання струму	0 мА...225 мА
Максимальне споживання електроенергії	3 Вт
Опір котушки	60.5 Ом
Робочий цикл	100 % (див. інструкцію з монтажу)
Повідомте про чистоту поверхні згідно стандарту	ISO15001
Біосумісність згідно стандартів	ISO18562
Рівень домішок вуглеводнів максимальний	500 MGM
Стойкість до вібрації	Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Примітка щодо стійкості до вібрації	Коливання в напрямку Z може призвести до коливання потоку
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Примітка щодо ударостійкості	Поштовхи в напрямку Z можуть призвести до коливань подачі

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Середовище	інертні гази Повітря Кисень
Зверніть увагу на носій	Експлуатація з мастилом неможлива Максимальний розмір часток 10 мкм
Температура середовища	5 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP60
Примітка щодо ступеня захисту	IP65 з відповідним роз'ємом в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	5 °C...50 °C
Температура зберігання	-40 °C...80 °C
Вага продукту	25 г
Електричне підключення 1, тип підключення	кабель
Електропідключення 1, технологія підключення	Відкритий кінець
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	2
Довжина кабелю	70 мм...80 мм
Тип кріплення	На плиті Plug-in За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	Картридж 7,5 mm
Пневматичне з'єднання 2	Картридж 15 mm
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал корпусу	Високолегована сталь