



Консольна вісь ELCC-TB-KF-70-500-0H-P0-CR

Номер деталі: 8082394

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ефективний діаметр ведучої шестерні	30.558 мм
Робочий хід	500 мм
Розмір	70
Резерв ходу	0 мм
Крок зубчастого ременя	3 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Електромеханічний консольний лінійний привід
Максимальне прискорення	50 м/с ²
Максимальна швидкість	5 м/с
Точність повторюваності	±0,05 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	959740 мм ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	928740 мм ⁴
Максимальний крутний момент приводу	10.4 Н·м
Максимальна сила Fy	9680 Н
Максимальна сила Fz	9406 Н
Максимальний момент Mx	104 Н·м
Мах. Moment My	826 Н·м
Максимальний момент Mz	797 Н·м
Максимальна сила подачі Fx	600 Н
Момент інерції маси JH на метр ходу	14.7 кг·см ²
Момент інерції маси JL на кг корисного вантажу	2.3 кг·см ²
Момент інерції маси JO	10.6 кг·см ²
Постійна подача	96 мм/об
Еталонний термін служби	5000 км
Інтервал змащення залежить від пройденої відстані	1000 км
Маса переміщення при ході 0 м	3210 г

Особливості	Значення
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	63 г
Основна вага при ході 0 мм	7960 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	63 г
Матеріал торцевої кришки	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал головки привода	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал напрямної рейки	Сталевий прокат з покриттям Corrotect
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал каретки	Алюміній литий, анодований
Матеріал корпусу затиску зубчастого ременя	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал зубчастого ременя	Поліхлоропрен зі склокордом і нейлоновим покриттям