

# Компактний пневмоциліндр ADN-S-50-35-A-P

Номер деталі: 8092077

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                   | Значення                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крок                                                                          | 35 мм                                                                                    |
| Ø поршня                                                                      | 50 мм                                                                                    |
| Демпфування                                                                   | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін                                        |
| Положення монтажу                                                             | Будь-який                                                                                |
| Режим роботи                                                                  | Двосторонньої дії                                                                        |
| Закінчення штока поршня                                                       | Зовнішня різьба                                                                          |
| Конструкція                                                                   | Поршень<br>Шток поршня                                                                   |
| Варіанти                                                                      | Додаткова направляюча поршня PTFE                                                        |
| Робочий тиск                                                                  | 0.04 МПа...1 МПа<br>0.4 бар...10 бар<br>5.8 psi...145 psi                                |
| Робоче середовище                                                             | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                   | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                               | 1 - низький опір корозії                                                                 |
| Відповідність LABS                                                            | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14         | Клас 5 згідно з ISO 14644-1                                                              |
| Температура навколишнього середовища                                          | 0 °C...80 °C                                                                             |
| Енергія удару в кінцевих положеннях                                           | 0.6 Дж                                                                                   |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 1057 Н                                                                                   |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні                    | 1178 Н                                                                                   |
| Маса переміщення при ході 0 м                                                 | 105 г                                                                                    |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу                                          | 16 г                                                                                     |
| Основна вага при ході 0 мм                                                    | 310 г                                                                                    |
| Додаткова вага на 10 мм ходу                                                  | 63 г                                                                                     |
| Тип кріплення                                                                 | за бажанням:<br>з наскрізним отвором<br>з внутрішньою різьбою<br>За допомогою аксесуарів |
| Пневматичне з'єднання                                                         | G1/8                                                                                     |
| Інформація про матеріали                                                      | Відповідно до RoHS                                                                       |
| Матеріал покриття                                                             | Кований алюмінієвий сплав, анодований                                                    |

| Особливості                   | Значення                        |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Матеріал динамічних ущільнень | NBR                             |
| Матеріал корпусу              | Анодований алюмінієвий сплав    |
| Матеріал штока поршня         | високолегована нержавіюча сталь |