

# Паралельний комплект EAMM-U-110-S95-80G-207

Номер деталі: 1589544

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення               |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Розмір                                    | 110                    |
| Положення монтажу                         | Будь-який              |
| Передаточне число                         | 1:1                    |
| Макс. швидкість обертання                 | 5000 об/хв             |
| Відповідність LABS                        | VDMA 24364 Зона III    |
| Температура зберігання                    | -25 °C...60 °C         |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %               |
| Ступінь захисту                           | IP40                   |
| Температура навколишнього середовища      | -10 °C...60 °C         |
| Момент інерції маси                       | 799 кг·мм <sup>2</sup> |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.3 Н·м                |
| Передаваний крутний момент                | 25 Н·м                 |
| Вага продукту                             | 6940 г                 |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | S95                    |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 80G                    |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS     |