


Пневморозподільник MFH-5-1/4-B

Номер деталі: 15901

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	5/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	32 мм 33 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1300 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4
Робочий тиск	0.2 МПа...1 МПа 2 бар...10 бар
Конструкція	Дискове сидло
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	7 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
Тип контролю	Пілот
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	негативне перекривання
b значення	0.29
Значення C	5.5 л/с-бар
Максимальна частота перемикачів	3 Гц
Час відключення	36 мс
Час увімкнення	12 мс
Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0	2200 мс
Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом	3700 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-40 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-5 °C...40 °C
Вага продукту	300 г
Електричне підключення	через котушку типу F, замовляється окремо
Тип кріплення	На PR-рейці з наскрізним отвором за бажанням:
Під'єднання витяжного повітря пілота 84	M5
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском