

# Опорна стійка CRLNG-100

Номер деталі: 161845

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| На підставі норм                                | ISO 15552 (раніше також VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 4 - особливо сильний опір корозії                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Температура навколишнього середовища            | -40 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальна вантажопідйомність                  | 9 кН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вага продукту                                   | 915 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Матеріал кріплення                              | електрооптимізоване<br>високолегована сталь                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Матеріал підшипника                             | Пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |