



Пневморозподільник VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S

Номер деталі: 8166611

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	25.5 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	400 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	Схема підключення NAMUR
Робоча напруга	24 V DC
Робочий тиск	0.25 МПа...0.8 МПа 2.5 бар...8 бар
Конструкція	Поршнева накладка з ущільнювальним кільцем
Тип скидання	Пружина механічна пневматична пружина
Ступінь захисту	IP65
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Допоміжне ручне керування	З блокуванням
Тип контролю	Пілот
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Перекриття	Позитивне перекриття
b значення	0.3
Значення C	2.1 л/с-бар
Номінальна швидкість потоку за замовчуванням, повернення відпрацьованого повітря 4->3	100 л/хв
Час відключення	50 мс
Час увімкнення	50 мс
Робочий цикл	100%
Характеристики котушки	24 V DC: 2,4 W
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії

Особливості	Значення
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	-20 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...50 °C
Вага продукту	220 г
Електричне підключення	Форма C
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Під'єднання вентиляційного отвору	Без каналу
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	Схема підключення NAMUR
Пневматичний порт 3	G1/8
Пневматичне з'єднання 4	Схема підключення NAMUR
Пневматичне з'єднання 5	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал допоміжного ручного управління	РА посилений
Матеріал поршня	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь