

**Кульовий кран**  
**VZBA-11/4"-WW-63-T-22-F0405-V4V4T**  
Номер деталі: 1686696

**FESTO**



**Технічні дані**

| Особливості                        | Значення                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                        | 2-ходовий кульовий клапан                                                                                                                        |
| Спосіб приведення в дію            | механічно                                                                                                                                        |
| Спосіб ущільнення                  | М'який                                                                                                                                           |
| Положення монтажу                  | Будь-який                                                                                                                                        |
| Тип кріплення                      | Монтаж в лінію                                                                                                                                   |
| Під'єднання технологічного клапана | Під зварку/під зварку                                                                                                                            |
| Індикатор положення перемикача     | Напрямок прорізу = напрямок потоку                                                                                                               |
| Схема отворів фланця               | F04<br>F05                                                                                                                                       |
| Внутрішній Ø                       | 32 мм                                                                                                                                            |
| Номінальний розмір DN              | 32                                                                                                                                               |
| Функція клапана                    | 2/2                                                                                                                                              |
| Допоміжне ручне керування          | Немає                                                                                                                                            |
| Напрямок потоку                    | Реверсивний                                                                                                                                      |
| Номінальний тиск арматури PN       | 63                                                                                                                                               |
| Момент спрацювання                 | 24 Н·м                                                                                                                                           |
| На підставі норм                   | DIN 3202-S13<br>ISO 5211                                                                                                                         |
| Середовище                         | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>інертні гази<br>Вода - не водяна пара<br>Нейтральні рідини<br>інші рідкі середовища за запитом |
| Температура середовища             | -10 °C...200 °C                                                                                                                                  |
| Швидкість потоку Kv                | 105 м³/год                                                                                                                                       |
| Інформація про матеріали           | Відповідно до RoHS                                                                                                                               |
| Відповідність LABS                 | VDMA 24364 Зона III                                                                                                                              |
| Матеріал корпусу                   | високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                  |
| Номер матеріалу корпусу            | 1.4408                                                                                                                                           |

| Особливості                                 | Значення                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Матеріальні ущільнення                      | PTFE<br>PTFE підсилений                                                    |
| Матеріал кулі                               | Високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Номер матеріалу кулі                        | 1.4408                                                                     |
| Матеріал валу                               | Високолегована нержавіюча сталь                                            |
| Номер матеріалу валу                        | 1.4401                                                                     |
| Вага продукту                               | 1850 г                                                                     |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском                  |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з інструкціями Великобританії щодо обладнання, що працює під тиском |
| Захист від вибуху                           | Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX)         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 3 - сильний опір корозії                                                   |