


Ball valve unit VZBA-A-3/8-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PA20

Номер деталі: 8191862

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	3-ходовий кульовий кран Поворотний привід
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp3/8
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F0304
Номінальний розмір DN	10
Функція клапана	3/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Робочий тиск	0.55 МПа...0.8 МПа 5.5 бар...8 бар 79.75 psi...116 psi
Номінальний тиск арматури PN	63
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	13 Н·м
На підставі норм	EN10226-1 ISO 5211
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Температура середовища	-10 °C...200 °C
Витрата Kv тип T еск	4.5 м³/год
Швидкість потоку Kv типу T прямий	8 м³/год
Макс. температура поверхні	+105°C...+280°C T4...T2
Вибухова група, монтаж	IIC, IIIC

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE
Матеріальні ущільнення	PTFE підсилений
Матеріал кулі	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу кулі	1.4408
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу валу	1.4401
Вага продукту	2150 г
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Температура навколишнього середовища	-10°C ≤ Ta ≤ +80°C
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії