

Осьовий комплект EAMM-A-L95-160G-G2

Номер деталі: 8197453

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	112 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	430 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	200 Н·м
Вага продукту	6264 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L95
Код інтерфейсу Motor In	160G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS